

FMSXY系列
直线电机中空二维扫描平台

FMSXY Linear Motor Hollow 2D
Scanning Stage

FMSXY250Z-120-110



- 产品行程可定制, 本品为示列样机
- 一体化台面设计, 体积尺寸更小巧
- 可适配尼康, 徕卡等主流倒置显微镜
- 附带显微应用多种附件
- 超静音、速度快、适合快速扫描
- 免费标准版SDK
Window、Linux环境下支持多种开发语言:C/C++、C#、Matlab、LabVIEW等
- 高性能控制器
实现圆弧插补, 直线插补, 位置记忆, 任意图形导入
- 可选配EtherCAT总线控制

产品应用 APPLICATION FIELDS


- 显微镜 Microscope
- 二维扫描 2D Scan
- 飞秒加工 Femtosecond Processing

产品简介 OVERVIEW


菲克科技开发的此款二维扫描位移台, 采用了直驱技术, 速度快, 精度高, 承载大。适合于需要二维运动的设备 and 应用。配合菲克科技的高性能控制器能实现: 位置记忆, 位置触发, 任意平面图形导入。适合与显微镜一起使用, 同时提供配套附件, 可适用于市面上大多数显微镜。

Feinixs developed the 2D scanning stage of use direct drive technology, with high speed, high precision, and heavy load. It is very suitable for equipment and applications that require 2D motion. With the high-performance controller by Feinixs, it can achieve: position memory, position trigger, import of arbitrary plane graphics. Suitable for use with microscopes, and matching accessories are provided. Can be used with most microscopes.


设计细节 FEATURES



超薄整体设计
适用于各类受限空间



超大中空
方便各类需透光或穿线应用




高精度杆状直线电机
运行更平顺



超高精度直线导轨
高精度运行的保证

组合搭配 TYPICAL ASSEMBLY



It can be flexibly combined into multi-axis motion system,Contact for more information

相关产品 RELATED PRODUCTS



FMC04-03H



FMC04-MINI03



位移台信号控制线

产品参数 SPECIFICATIONS

Model	FMSXY250Z-120-110
行程 Travel(mm)	120(X);110(Y)
负载 Load Capacity(Kg)[1]	2
分辨率 Resolution(μm)	0.05
最小步进量 Min.Incremental Motion(μm)[2]	0.1
单向重复定位精度/保证值 Undirection Repeatability[3]/Guaranteed(μm)[4]	±0.25
单向重复定位精度/典型值 Undirection Repeatability/Typical(μm)	±0.1
双向重复定位精度/保证值 Bi-Directional Repeatability/Guaranteed(μm)	±0.5
双向重复定位精度/典型值 Bi-Directional Repeatability/Typical(μm)	±0.3
定位精度/保证值 Accuracy[3]/Guaranteed(μm)	±2.5
定位精度/典型值 Accuracy/Typical(μm)	±1.5
最大速度 Max.Speed(mm/s)[5]	100
直线度 Straightness(μm)	10
平整度 Flatness(μm)	10
偏摆 Yaw(arcsec)	20
俯仰 Pitch(arcsec)	20
重量 Weight(kg)	6.9

※ 备注

- [1]: 水平放置下的中心垂直负载。
- [2]: 最小运动增量不等于分辨率, 最小运动增量是指运动系统在连续、稳定情况下能够移动的最小量。一般来说, 系统分辨率远小于最小运动增量。考虑传动结构和编码器对系统误差的影响, 直线电机位移台与步进电机位移台相比, 其最小运动增量更加接近于分辨率。
- [3]: 精度测量数据是平台在水平放置的情况下使用激光干涉仪测量的数据, 测量标准参照GB/T17421-2000。
- [4]: 典型值和保证值的区别见技术指南。
- [5]: 最大速度为典型值, 根据负载和控制器的不同会有区别。

FMSXY系列
直线电机中空二维扫描平台

FMSXY Linear Motor Hollow 2D
Scanning Stage

FMSXY250Z-120-110



I 接线定义 HARDWARE CONNECTION

电机接口 Motor wiring diagram

TGG.2B.305

针脚	定义
1	U
2	V
3	W
4	PE
5	/
/	/
/	/
/	/

反馈接口 Encoder wiring diagram

TGG.2B.319

针脚	定义	针脚	定义
1	5V+	11	Limit-
2	0V	12	/
3	A+	13	Limit+
4	A-	14	0V
5	B+	15	/
6	B-	16	/
7	Z+	17	/
8	Z-	18	/
9	C	19	/
10	24V+	/	/

I 产品图纸 DIMENSIONS

FMSXY250Z-120-110	
 