



Model	FMS80R-50
行程 Travel(mm)	50
负载* Load Capacity(Kg)[1]	10
分辨率 Resolution(μm)	0.625
最小步进量 Min.Incremental Motion(μm)[2]	1
单向重复定位精度/保证值* Undirection Repeatability[3]/Guaranteed(μm)[4]	±1 or 2
单向重复定位精度/典型值 Undirection Repeatability/Typical(μm)	±0.5 or 1
双向重复定位精度/保证值 Bi-Directional Repeatability/Guaranteed(μm)	±2 or 4
双向重复定位精度/典型值 Bi-Directional Repeatability/Typical(μm)	±1 or 2
定位精度/保证值 Accuracy[3]/Guaranteed(μm)	±10 or 20
定位精度/典型值 Accuracy/Typical(μm)	±5 or 10
最大速度* Max.Speed(mm/s)[5]	10
直线度 Straightness(μm)	10
平整度 Flatness(μm)	10
偏摆 Yaw(arcsec)	30
俯仰 Pitch(arcsec)	30
重量 Weight(kg)	1.3



※ 备注	
[1]: 负载为水平放置下的中心垂直负载:最大负载为60kg	
[2]: 最小运动增量不等同于分辨率,最小运动增量是指运动系统在连续、稳定情况下能够移动的最小量。一般来说,系统分辨率远小于最小运动增量。考虑传动结构和编码器对系统误差的影响,直线电机位移台与步进电机位移台相比,其最小运动增量更加接近于分辨率	
[3]: 精度数据为平台水平放置时,采用激光干涉仪依据 GB/T17421-2000 标准测得;产品精度随负载大小存在差异,为保证精度,建议负载控制在标称范围内使用	
[4]: 典型值和保证值的区别见技术指南	
[5]: 最大速度为典型值,随负载与控制器不同有所差异:空载最大速度为30mm/s,标称负载下最大速度为30mm/s	

名称	签名	日期
绘制	楼家倚	2026/6/11
检查		
批准		
制造		
检验		

菲克科技
Feinix

材料
质量 (g):

标题		
步进电机高精度整体台面平移台		
工程图号	版本	尺寸
FMS80R-50	A	A4
图纸1 (共1)		